



PF管クリップ



●二重天井等、吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。
 〈取り付けワンタッチ!〉



金属製固定具によるPF管の固定は、経年変化による応力割れの原因となります。



①クリップをつまみ、ボルトに取り付けてください。
 ②PF管をはめ込んでください。
 ③クリップのカバーをはめてください。

ご注意 ボルトのねじ無部分には支持できません。また、PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。

適合ボルト	品 番	適合管	φD	B	H	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	MF-16KST	PF管16	23	20	55	10	67
	MF-22KST	PF管22	30.5	26	60	10	90
	MF-28KST	PF管28	36.5	30	70	10	110