


# 高気密パッキン

当社スライドボックス用（深さ36mm以上）

クリーンルーム、高気密物件対応




BZ-5CRS

BZ-4CRS

BZ-3CRS

BZ-2CRS

BZ-1CRS




■ダブルコンセント1個における9.8Pa時の風量

|                    | 9.8Pa時通気量Q(m³/h) |
|--------------------|------------------|
| ダブルコンセント           | 数値なし(注)          |
| 高気密パッキン使用(コーキング処理) | 0.383            |


※コーキング処理はボディービス部、ケーブル挿入部にコーキングした物とする。  
(注)数値が小さすぎて読み取り不可能だった

- クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです。
- フランジ裏には粘着テープが付いており、壁面に固定できます。


①ケーブルをパッキン背面の凹みから貫通させます。



②ケーブルをパッキンの外側から引っ張り、パッキン内に器具を収めます。



③器具のプレート穴をパッキンの凹みに合わせただうでボックスにビス締め固定します。



クリーンルーム、高気密物件の場合は別売のシールスルー(BZ-SEL1)で隙間を充填してください。



872頁

適用：

- 適合ボックス：当社スライドボックス（浅形は除く）
- 開口穴形状：小判穴、ダルマ穴、角穴
- 適合取付枠（金枠・樹脂枠）

ご注意

アドバンシリーズは取り付けません。


〈開口寸法〉

BZ-1CRS：51(±3)×89mm(±5)  
BZ-2CRS：98(±3)×89mm(±5)  
BZ-3CRS：144(±3)×89mm(±5)  
BZ-4CRS：190(±3)×89mm(±5)  
BZ-5CRS：237(±3)×89mm(±5)


| 品番      | 適合平塗代カバー            |
|---------|---------------------|
| BZ-1CRS | OF-12-F、OF-12CSW1F  |
| BZ-2CRS | OF-122-F、OF-12CSW2F |
| BZ-3CRS | OF-12CSW3F          |
| BZ-4CRS | OF-12CSW4F          |
| BZ-5CRS | OF-12CSW5F          |

※壁厚+塗代厚み+ボックス深さが37mm以下の場合  
は使用できません。


■BZ-2CRS




■BZ-3CRS



■BZ-4CRS



■BZ-5CRS



| 品番      | 規格  | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|-----|----|------------|
| BZ-1CRS | 1ヶ用 | 1  | 1,600      |
| BZ-2CRS | 2ヶ用 | 1  | 3,210      |
| BZ-3CRS | 3ヶ用 | 1  | 13,000     |
| BZ-4CRS | 4ヶ用 | 1  | 15,700     |
| BZ-5CRS | 5ヶ用 | 1  | 18,700     |