



スタットバー® (傾き防止バー)

3分スタット付・無



- 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
- バーは自在に曲げられるφ4鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。



- ①アウトレットボックス裏より、スタットバーを取り付けてください。(スタットバーのツメを折り曲げて固定してください。)
- ②壁厚に合わせてスタットバーを曲げ、壁筋に結束してください。(バーは自在に曲げられます。)
- ③型枠への固定は、スタットボルト(OF-1C)で引っぱり固定してください。

規格	品番	適合ボックス	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
3分スタット付	OF-33S	鉄・樹脂製アウトレット (●中形(浅型・深型)) ボックス(3分スタット無)	50	10	220
	OF-33S2	鉄・樹脂製アウトレット (●中形(浅型・深型)) × 2個付け ボックス(3分スタット無)	50	10	430
	OF-33S2A	鉄・樹脂製アウトレット (●中形(浅型・深型)) × 2個付け ボックス(3分スタット無)	50	10	430
3分スタット無	OF-33M	当社スタット付ボックス(鉄・樹脂製) 当社セーリスボックス(樹脂製)	50	10	220
	OF-33M2	当社スタット付ボックス(鉄・樹脂製) × 2個付け (ピッチ150mm) 当社セーリスボックス(樹脂製1・2個用) × 2個付け	50	10	430