



ニュースタットバー（傾き防止バー）



3分スタット付・無



※OF-35S、35Mのツメは  
(+)ドライバーの先端で押し  
て折り曲げられるように  
穴が開けてあります。

ノック付


ボックスに断熱シートが貼ってあっても取り付けOK！




- ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
- 傾き防止バーはφ4と曲げ易いφ3タイプがあります。(ノック付は除く)
- ノック付タイプ(3分スタット無)は、断熱カバー付ボックス及びボックスに断熱シートが貼ってあっても取り付けられます。(裏ノック使用不可)

➡606・608頁

ノック付 16・22(19・25)×2



裏ノック2個使用可能 裏ノック4個使用可能



①アウトレットボックス裏より、スタ  
ットバーを取り付けてください。  
(スタットバーのツメを折り曲げ  
て固定してください。)

②壁厚に合わせてスタットバーを曲  
げ、壁筋に結束してください。(バー  
は自在に曲げられます。)

③型枠への固定は、スタットボルト  
(OF-1C)で引っぱり固定してくだ  
さい。

| 傾きバー<br>サイズ | 3分<br>スタット | 品 番     | 適 用                                                          | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|----|------------|
| φ4          | 付          | OF-35S  | 鉄・樹脂製アウトレットボックス<br>(3分スタット無)<br>(●中形(浅型・深型))<br>(●大形(浅型・深型)) | 50 | 220        |
|             | 無          | OF-35M  | 当社スタット付ボックス<br>(鉄・樹脂製)<br>当社セーリスボックス(樹脂製)                    | 50 | 220        |
| φ3          | 付          | OF-35SS | 鉄・樹脂製アウトレットボックス<br>(3分スタット無)<br>(●中形(浅型・深型))<br>(●大形(浅型・深型)) | 50 | 220        |
|             | 無          | OF-35MS | 当社スタット付ボックス<br>(鉄・樹脂製)<br>当社セーリスボックス(樹脂製)                    | 50 | 220        |

■ノック付

| 規 格     | 品 番     | 適合ボックス                                                       | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------|----|------------|
| 3分スタット付 | OF-37TS | 鉄・樹脂製アウトレットボックス<br>(3分スタット無)<br>(●中形(浅型・深型))<br>(●大形(浅型・深型)) | 50 | 330        |
| 3分スタット無 | OF-37TM | 当社スタット付ボックス<br>(鉄・樹脂製)                                       | 50 | 330        |