


軽量間仕切り用 調整固定バー

深さ36mm用

KGP-KMA36

両支持タイプ KGP-KMA36W




樹脂(絶縁)製

KGP-KMA36P

深さ45mm用


KGP-KMA45

両支持タイプ KGP-KMA45W




- ・軽天ビス×2本付(φ3.5×22)
- ※KGP-KMA36W、KMA45Wは4本付
- ・ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付


■KGP-KMA36




■KGP-KMA36W




■KGP-KMA36P



■KGP-KMA45




■KGP-KMA45W



- 軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
- 深さ36mm用と45mm用があります。
- 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。


開口部側でも、滑らない「折り取り押さえツバ付」



※押さえツバは、固定バー取り付け後、折り取ります。手でも折り取れます。

異なる深さ(浅い側)のボックスを取り付ける場合は切り欠き部を折り取り、再度樹脂部にセットしてください。


ペンチ等で固定バー切り欠き部を折り取れます。



- 適合ボックスよりも深いボックスも取り付けられます。
- ※押さえツバを先に折り取り、形鋼背面側(角スタッド)に取り付けます。

深さ36mm用

- 幅40mmの間柱においてピッタリ収まる施工です。



※ボックス取り付けビスの背面飛び出し量も最少

バー長さ	品番	適合ボックス	入数	敷入数	希望小売価格(税抜)
188mm	KGP-KMA36	●スライドボックス 標準品(深さ: 36mm) 浅形(深さ: 28mm)	50	10	380


両支持タイプ

適合軽量間柱間隔	品番	適合ボックス	入数	敷入数	希望小売価格(税抜)
260~430mm	KGP-KMA36W	●スライドボックス 標準品(深さ: 36mm) 浅形(深さ: 28mm)	50	10	670

樹脂(絶縁)製

バー長さ	品番	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
120mm	KGP-KMA36P	●スライドボックス 標準品(深さ: 36mm)	10	260

深さ45mm用



適合軽量間柱間隔	品番	適合ボックス	入数	敷入数	希望小売価格(税抜)
230mm	KGP-KMA45	●スライドボックス 深形(深さ: 45mm) 標準品(深さ: 36mm)	50	10	400

両支持タイプ

適合軽量間柱間隔	品番	適合ボックス	入数	敷入数	希望小売価格(税抜)
260~430mm	KGP-KMA45W	●スライドボックス 深形(深さ: 45mm) 標準品(深さ: 36mm)	50	10	740