

高台スライドボックス

(SBKは除く) (PS)

標準品(深さ36mm)

小判穴
タルマ穴
ホルソー
穴あけ
対応品

SBアダプター適合
901・903頁

●50(25)mm離して取り付け

アルミ
箔付
直接配管
PF16

SBK

●31mm離して取り付け

アルミ
箔付


SBK-M

- 柱から離して取り付けられ、壁のコーナー等に最適です。SBKは50mm(25mm)、SBK-Mは31mm。
- SBKは高台部分をニッパー等でカットすることにより、柱からの距離を2段階(50mm→25mm)に調整できます。
- 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。


●適合磁石 904・905頁

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40

※図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。




■SBK



ノックC,E

■SBK-M



ノックE

ノック詳細 826・827頁

品番	壁からの取り付け距離	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ			PF管			CD管			上下 仕切り用	左右 仕切り用		
		14	16	22	14	16	22	14	16	22				
SBK	50mm・25mm(2段階)	1	1	—	2	1	—	2	2	—	1M	5M	10	620
SBK-M	31mm	2	—	—	2	—	—	2	2	—	1M	5M	10	620