



## 閉塞シート

中空床


補強部材



粘着テープ付



- 中空床の施工(PS060FL-1027)に使用します。
- 開口補強板を使わなくても中空床の施工が可能です。
- スリットが入っており、床下部及び配管等に貼り付けやすくなっています。



①閉塞シートを開口部に配管等を挟みながら設置します。

②配管貫通部の閉塞シートの折り曲げ部をアルミテープで配管に巻き付けます。

**別途必要** ●補助シートとしてアルミテープは必ず幅30mm以上、アルミ箔厚み0.05mm以上の物が必要です。

| 品 番        | 適合穴径         | L   | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------------|--------------|-----|----|------------|
| MTKB-HS80  | ～φ50(※50×50) | 80  | 10 | 320        |
| MTKB-HS130 | ～φ90(※90×90) | 130 | 10 | 380        |

※矩形は閉塞シートを貼る側のみです。