

高台スライドボックス



標準品 (深さ36mm)

小判穴
タリマ穴
ホルソー
穴あけ
対応品

SBアダプター適合
→ 947・949頁

● 50(25)mm離して取り付け

アルミ
箔付
直接配管
PF16

SBK

● 31mm離して取り付け

アルミ
箔付


SBK-M

- 柱から離して取り付けられ、壁のコーナー等に最適です。SBKは50mm(25mm)、SBK-Mは31mm。
- SBKは高台部分をニッパー等でカットすることにより、柱からの距離を2段階(50mm→25mm)に調整できます。
- 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。


● 適合磁石 → 950~953頁

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40

※図面中の●はアッターキャッチ磁石の取り付け位置です。




■SBK



ノックC,E

■SBK-M



ノックE

ノック詳細 → 870・871頁

品番	壁からの取り付け距離	管の種類別、接続可能本数(片面)						適合仕切板(品番)		入数	希望小売価格(税抜)			
		TLフレキ		PF管		CD管		上下仕切り用	左右仕切り用					
SBK	50mm・25mm(2段階)	1	1	—	2	1	—	2	2	—	1M	5M	10	620
SBK-M	31mm	2	—	—	2	—	—	2	2	—	1M	5M	10	620