

7 1号 未来工業株式会社

miraiニュース


放射線の透過保護に最適!!

レントゲン室等の配線器具設置箇所に使用するボックスです。

汉規

防護用ボックス

アウトレットボックス & スイッチボックス





鉛ボード用 CDO-4AXP-1



鉛ボード用 SM36-NXP-1





打込用 CDO-4AXP-2


放射線防護は医療法により義務付けられております。 施工については所轄の保健所の検査があります。

あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。


鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 施工箇所に合わせた3タイプがあります。

ボックスはJIS規格品です。


鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り 扱うことができます。



CDO-4AXP-1



CDO-4AXP-2



ÖÖ

AXP-2 SM36-NXP-1


品 番	品名	適用	規 格	ノックアウト	入数	
CDO-4AXP-1	X線防護用アウトレットボックス	鉛ボード用 (鉛当量: 2.0mm)	中形四角(浅型)	16・22×1(1方出)	1	
CDO-4AXP-2	11	打 込 用(鉛当量:1.5mm)	中形四角(浅型)	16・22×2(2方出)	1	
SM36-NXP-1	X線防護用スイッチボックス	鉛ボード用 (鉛当量: 2.0mm)	1ヶ用(深さ36mm)		1	



ケーブルハンガー

(接着剤・両面テープ併用タイプ)

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 ボトル入りの接着剤と両面テープの併用タイプで、即時に施工ができます。





許容静荷重:10N(1kgf)						
品 番	適合ケーブル	入数				
SCH-7N	VVFケーブル 丸形ケーブル	10/袋				



中仕切付ですから、これ1本で弱電・強電を振り分けて配線できます。

茶色が追加

全長(1m)



4号サイズ

付属品は4号モール付属品をご使用下さい。

	品 番	色	適合	ケース 入 数	最小 入数	
	PMLM-4J	ベージュ				
	PMLM-4W	カベ白	通信線 VVF	0.0	_	
	PMLM-4M	ミルキーホワイト	(1.6 × 3C) (2.0 × 3C)	20	5	
5	PMLM-4B	茶				




ワゴンモール (木目調) 2色

フローリング等の床によく合う

本格派木目調

木粉チップ入り 木粉チップ入り 耐衝撃性樹脂 ダーク ブラウン フラットタイプ

全長(2m)



+0 +6		2	適合		寸 法				ケース	最小		
規格	品 番	色	センター	両サイド	В	Н	b1	b2		入 数	入数	
OP4型	OP4-2W1	ブラウン	・ 6×2 ・VVF (1.6×2C 2.0×2C (1.6×3C 2.0×3C) ・LANケーブル(・1 0 base-T,-2×2)	・ 3mm以下の 通信線・ケーブル	45	11	16	3	7.5	10	1	
	OP4-2W2	ダークブラウン										
OP5型	OP5-2W1	ブラウン	・ 7.5×2 ・ 8×1 ・ VVF (1.6×2C-2条 2.0×2C 1.6×3C 2.0×3C) ・ LANケーブル(・1 0 base-T,-2×2)	・ 4mm以下の 通信線・ケーブル	54	12	18	4.5	8	10	1	
	OP5-2W2	ダークブラウン										
OP8型	OP8-2W1	ブラウン	・ 10×2 ・VVF (1.6×2C-3条 2.0×2C-2条 2.6×3C 2.6×3C 2.6×3C 2.6×3C 1.6×3C-2条 2.0×3C 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	 9mm以下の通信線・ケーブル / 1.6 × 2C · V VF / 1.6 × 3C 	78	15.5	19	13.5	11.5	10	1	
	OP8-2W2	ダークブラウン		〜2.0×2C │ ・LANケーブル (・1 0base-T,-2×各2)			19	13.5				